

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	2

ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
spån-brytare	VM
Sort	HB7130-2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning