


Garant**SC.T 09T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 09T304 HB7130-2 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7130-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f: 0,1 - 0,4 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning