

Garant**VBMT 110304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
spån-brytare	VS

ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning