

Garant**VB.T 110304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 110304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT 110304
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning