

**Garant****VC.T 110304, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Artikelklass	21G

### Beskrivning

VC.T 110304 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Tolerans	M

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Primäranvändning	M
Sort	HB7130-2
Produktslag	Vändskär för svarvning