


**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 09T308 HB7130-2 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7130-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7130-2
spån-brytare	VM

ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning