

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, Ø Dc: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236614 15
GTIN	4047109278158
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Håltolerans:** $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.**
- **Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borraringsförhållanden.**
- **Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.**
- **Axelförskjutet borrar till $V_{\max} = 0,25$ mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**

Användningsdata:

- **Vid extrema bearbetningssituationer.**

Med vändskär nr 236605 – 236610.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	30 mm
Skrivsats för vändskär	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Skaftdiameter D_s	20 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 040204 10-...

Antal skär Z	1
Serie	KUB Pentron®
NominellØ D	15
för tumdiameter	19/32 tum
Utkragningslängd L _A	44 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP1	239652 5IP1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38