

**Garant****Verktøjshållare med spärr, Helt i stål, totallängd: 110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	148701 110
GTIN	4062406754648
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskaft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. **Hållare med mantel av rostfritt stål**. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. **Utförande helt av stål** för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.

**Användningsdata:**

Lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

**OBS!:**

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm
totallängd	110 mm
för handgängtappar DIN 352	M5 – M12
Reservbackar nr 148712 storlek	110

Material	Helt i stål
Produktslag	Verktgshållare