

**Garant****Verktøjshållare med spärr Lång, Helt i stål, totallängd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	149001 300
GTIN	4062406754693
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med spärrchuck med två backar för fastspänning av fyrkant skaft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. **Hållare med mantel av rostfritt stål**. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. **Utförande helt av stål** för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.

**Användningsdata:**

Särskilt lämplig för gängskärning på djupt liggande, svåråtkomliga ställen.

**OBS!:**

Fyrkantstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	300 mm
för handgängtappar DIN 352	M5 – M12
spännvidd <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm

Reservbackar nr 148712 storlek	110
Material	Helt i stål
Produktslag	Verktygshållare