

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110404 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradi	0,4 mm
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	DNMG 110404

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Produktslag	Vändskär för svarvning