

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,8 mm

spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning