

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,4 mm

Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning