

Garant**PKD-fräsar med innerkylning rakt snitt, PKD, Ø h10 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209800 12
GTIN	4062406765125
Artikelklass	100

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghälsö-PKD-fräs för mycket höga krav på spånåvskiljningskapaciteten.

Axelvinkel 0°.

Rak skärning för neutral användning.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i aluminiumgjutgods	0,08 mm
Tandantal Z	2
Skaftdiameter D_s	12 mm
Skärlängd L_c	20 mm
Friställningsdiameter D_1	11 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Matning f_z för valsfräsning i grafit	0,14 mm
totallängd L	100 mm
Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,14 mm
Hörnfåsvinkel	45 grad
Matning f_z för valsfräsning i aluminiumgjutgods	0,09 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm

Skär-Ø D_c	12 mm
Tolerans nom.-Ø	h10
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	2400 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1500 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	1000 m/min	N
PE-HD	lämplig	900 m/min	N
PA 66	lämplig	900 m/min	N
PEEK	lämplig	800 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	1200 m/min	N
POM GF25	lämplig	1200 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	1000 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	1000 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	1000 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	800 m/min	N
Hybrid	lämplig		
MMC	lämplig	400 m/min	N

GFK	lämplig	500 m/min	N
CFK	lämplig	500 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB