

**Garant****TNMG 160408, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TN.G 160408 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 6 mm
spån-brytare	UM1

Sort	HB725-1
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning