



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, Ø DC m7: 36,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236615 36,5
GTIN	4047109277052
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

- Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
- Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borraringsförhållanden.
- Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
- Axelförskjutet borrar till  $V_{\max} = 0,25$  mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.

Håltolerans:  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

#### Användningsdata:

- Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605 – 236610.

#### leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

#### OBS!:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner. Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 110408 38-...
Skaftlängd $L_s$	68 mm
Effektiv längd $L_1$	111 mm
Skrivsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Antal skär Z	1
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Serie	KUB Pentron®
NominellØ D	36,5
för tumdiameter	1 7/16 tum
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	138 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1