

Garant**DNMG 150612, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
spån-brytare	UM1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Sort	HB725-1
Primäranvändning	UNI
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning