

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB725-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 6 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	UNI
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	HM
Sort	HB725-1
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Matning $f$	0,05 - 0,6 mm/v
spån-brytare	UM1

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning