

**Garant****SC.T 120404, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 120404 HB725-1 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	HM
spån-brytare	UM1
Primäranvändning	UNI
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4

ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Tolerans	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HB725-1
Produktslag	Vändskär för svarvning