


Garant**SC.T 09T304, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 09T304 HB725-1 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm

Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	UM1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304

Sort	HB725-1
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a _p	0,2 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning