


Garant**SCMT 09T308, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 09T308 HB725-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mmMatning f : 0,05 - 0,5 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Sort	HB725-1
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	UM1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Primäranvändning	UNI
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning