

**Garant****VC.T 160404, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VC.T 160404 HB725-1 Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
spån-brytare	UM1
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HB725-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning