

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 070204 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Primäranvändning	M
Tolerans	M
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7130-2
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning