

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	134200 M10
GTIN	4045197075055
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

2 spiralspår med **polerade** spånutrymmen.

Fördel:

Den kraftiga spiralvinkeln och de breda spåren ger en säker spån borttransport.

Användningsdata:

Lämplig upp till högst 300 N/mm² draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	10 mm
Gängstigning	1,5 mm
Antal skär Z	2
Antal spånspår	2
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	8 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	30 mm

Gängtyp	M
gänga	M10
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	30 m/min	N
PEEK	lämplig	30 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		