

**Garant****VC.T 160408, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VC.T 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning