

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Sort	HB7130-2
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning