

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 1-12****Beställningsdata**

Ordernummer	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNF-fingängor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	23,25 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	12
Gäng-Ø	25,4 mm
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	16 mm
Gängdjup	76,2 mm
Gängstigning	2,117 mm
Gängtyp	UNF

gänga	1-12 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		