


**Garant****CC.T 09T302, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	AF
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Tolerans	G
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCGT 09T302
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Sort	HU7315-1

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd
Produktslag	Vändskär för svarvning