

**Garant****DC.T 070202, Sort: HU7315-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DCMT 070202 HU7315-1 Sort: HU7315-1  
spån-brytare: AF  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCGT 070202
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 600 m/min
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	G

Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Matning $f$	0,03 - 0,1 mm/v
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Sort	HU7315-1
Primäranvändning	N
spån-brytare	AF
Hörnradie	0,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning