

Garant**DC.T 11T302, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Artikelklass	21G

Beskrivning

DCMT 11T302 HU7315-1 Sort: HU7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,6 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	DCGT 11T302
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Beläggning	obelagd
Antal byten/skär	2

Tolerans	G
Primäranvändning	N
Sort	HU7315-1
spån-brytare	AF
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning