


Garant**CC.T 060204, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260052 HB7315-1 |
| GTIN | 4062406769307 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CC.T 060204 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärdjup a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Primäranvändning | N |
| spån-brytare | AF |
| Matning f | 0,03 - 0,1 mm/v |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 2 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 600 m/min |
| Tolerans | G |
| Sort | HB7315-1 |
| Skärmaterial | HM |
| ISO-kod vändskär | CCGT 060204 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |