


Garant**CCGT 120402, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120402 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCGT 120402
spån-brytare	AF
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Primäranvändning	N
Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7315-1
Produktslag	Vändskär för svarvning