

**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E, TiAlN, MF: 16X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	139372 16X1,5
GTIN	4045197447050
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:
Uppfyller DIN 374.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
totallängd L	100 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	15,35 mm
Gängdjup	48 mm
Gängstigning	1,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M16×1,5
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	23 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	23 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	11 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	12 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		