

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
spån-brytare	AF
ISO-kod vändskär	VC GT 110304

Sort	HB7315-1
Skärmaterial	HM
Tolerans	G
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	N
Produktslag	Vändskär för svarvning