

Garant**ZCMX 10T304, Sort: HBZ120**

Beställningsdata

Ordernummer	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 10T304 HBZ120 Sort: HBZ120

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	ZCMX 10T304
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borring	0,03 - 0,12 mm
Sort	HBZ120

Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 200 m/min
Skärmaterial	HM
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning