

**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E, TiAlN, MF: 6X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	139372 6X0,75
GTIN	4045197447005
Artikelklass	12H

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Uppfyller DIN 374.**

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	5
Gäng-Ø	6 mm
Antal skär Z	5
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
totallängd L	80 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	5,65 mm
Gängdjup	18 mm
Gängstigning	0,75 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M6×0,75
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	23 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	23 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	11 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	12 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		