

Garant**PKD-torusfräsar med invändig kylning rakt snitt, PKD, Ø e8 DC / R1:
10/1,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209804 10/1,0
GTIN	4062406765392
Artikelklass	100

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghärdig-PKD-fräs för **mycket höga krav på spånanskiljningskapaciteten.**

Rak tandning för neutral användning.

Tolerans skärradie $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	9,2 mm
total längd L	72 mm
Matning f_z för kopierfräsning i aluminiumgjutgods	0,09 mm
Matning f_z för valsfräsning i grafit	0,1 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
Skärradie R_1	1 mm
Matning f_z för kopierfräsning i grafit	0,14 mm
Skärlängd L_c	8 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	32 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tandantal Z	2

Matning f_z för valsfräsning i aluminiumgjutgods	0,06 mm
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Invändig	ja
Skafttolerans	h6
Färgring	svart
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	2400 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1500 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	1000 m/min	N
PE-HD	lämplig	900 m/min	N
PA 66	lämplig	900 m/min	N
PEEK	lämplig	800 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	1200 m/min	N
POM GF25	lämplig	1200 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	1000 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	1000 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	1000 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	800 m/min	N
Hybrid	lämplig		

MMC	lämplig	400 m/min	N
GFK	lämplig	500 m/min	N
CFK	lämplig	500 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		
Tjänster			

Skaftslipning Typ HB

129100 HB