

**Garant****Entandsgängfräs 3xD, TiAlN, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	139615 M16
GTIN	4045197585905
Artikelklass	11J

**Beskrivning****Utförande:**

**Korrigerad gängprofil** för fräsning av **exakt invändig gänga** (förutsätter stabil uppspanning). Mycket stabil **enskarig** gängfräs, **speciellt lämplig för kol-/glasfiberarmerad plast och grafit**. Även lämplig för **Ti- och Ni-baserade legeringar** samt **härdade stålqualiteter upp till 58 HRC**. **Invändig kylmedelstillförel.**

**Fördel:**

**Betydligt mindre radiell undanböjning än på flerskariga gängfräsar.**

**OBS!:**

Enskars gängfräs **uteslutande** för **invändig gängformning**. **Kärnhål (och ev. försänkning) måste redan finnas!**

**På grund av tandprofilen får endast den nominella gängdiametern (= storlek) framställas med motsvarande gängstigning (se tabellen).**

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ i stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Antal spånspår	5
största arbetsdjup $L_c$	48 mm
Tandantal Z	5
Gängstigning	2 mm
Skaftdiameter $D_s$	14 mm
totallängd L	100 mm
Matning $f_z$ i CFK	0,16 mm

Skaftlängd $L_s$	45 mm
Invändig	ja
Gängdjup	48 mm
gänga	M16
Nominell $\varnothing D_c$	13,6 mm
Utkragningslängd $L_1$	48 mm
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M
Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Gängnorm	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid genomgående hål
Skafttolerans	h6
Färgring	grön
Användning inomhus/utomhus	Invändig
Produktslag	Gängfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P

Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
GFK	lämplig	100 m/min	N
CFK	lämplig	100 m/min	N
Grafit	lämplig	150 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		