



AkkuSafe Box, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	981119 2
GTIN	4003866405824
Artikelklass	96L

Beskrivning

Utförande:

Högklassig specialbehållare av aluminium för **säker förvaring** och **transport av litiumjonbatterier**. Lämplig för transport av prototyper, nya / intakta (UN 38.3 testade) samt skadade eller defekta / kritiskt defekta batterier (följ fastställande / godkännande. Begär vid behov) enligt **ADR SV 376** och föråckningsföreskrift **P911**, samt batterier för avfallshantering och återvinning.

Godkänt brandtest enligt P911: högsta utvändiga temperatur lägre än 100 °C, inga utslagna lågor eller splinter vid ett haveri.

Stoppnings- och uppsugningsmaterial ska vara obrännbart, inte elektriskt ledande och dammfritt. Locktätning av skumplast. Staplingsbar, med Comfort-lås. Största bruttomassa enligt tillståndet för farligt gods: 65 kg. **Godkännande** för kritiskt defekta litiumjonbatterier **upp till 814 Wh**. Inomhusanvändning: 3 fack. Lågorna griper inte över på närbelägna batterier.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Teknisk beskrivning

vikt	11,5 kg
Bredd	600 mm
höjd	250 mm
Djup	600 mm

Invändig volym	67 l
rullbar	nej
effektiv höjd	120 mm
effektivt djup	430 mm
Fack effektiv bredd	120 mm
Antal handtag	2
Största bruttomassa tillstånd för farligt gods	65 kg
integrerade rullar	nej
Produktslag	Aluminiumlåda