



Laseravståndsmätare, Typ: GLM100-25C



Beställningsdata

Ordernummer	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1. Precision över stora avstånd. Överföringar av mätningar via Bluetooth till den nya MeasureOn-appen.

Utförande reklamtext:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1. Stativgänga 1/4 tum. Den inbyggda 360° lutningssensorn visar direkt ett objekts lutning när höljet läggs mot det och möjliggör en indirekt höjdmätning. Utarbetande av digitala planer, import av befintliga planer, bearbetning och export av arbetsresultat samt enkel arbetsplatsmåttsättning. Dataöverföring via Bluetooth®.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska. Inkl. batterier nr 081551 LR6.

Specialtillbehör:

Mätstativ nr 468558.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
vikt	230 g
yt- och volymberäkning	ja
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Serie	GLM100-25C
strömförsörjning	081551 LR6
lutningssensor	360 grad
Bredd	64 mm
senaste mätningar sparas	ja
Mätnoggrannhet	±1,5 mm
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
addition/subtraktion	ja
digital målsökare	ja
tillverkarens beteckning	GLM100-25C
Längd	142 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridriven
höjd	28 mm
räckvidd	100 m
stativgänga	1/4 tum
minimal-/maximalmätning	ja
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
--	------------