

Garant**Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412781 150
GTIN	4062406773922
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP 67 HCT med **Bluetooth 5.0. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta.** Skjutmåtten är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Antal ingående batterier	1
Norm	ISO 13385
Internationellt utförande	CR2032

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560
IP-skyddsklass	IP 67
Serie	HCT
avläsning	0,0005 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Knappcell
skänkellängd	40 mm
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
avläsning	0,01 mm
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Lock till skjutmått Typ B	412237 B

Skruv till djupmätthållare	412236
Typ SPRING	412240 SPRING