

**Kuddslip (A) 4 skikt, Ø 30 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	555170 80
GTIN	4007220152706
Artikelklass	55G

Beskrivning**Utförande:**

Specialverktyg med 4 skikt slipline som griper in i varandra och centriskt gängfäste.

Användningsdata:

För sidslipning på svåråtkomliga ställen som spår, hålkäl och slitsar. Slipning möjlig med över- och undersidan.

OBS!:

Använd hylsdorn nr 555175.

Slipmedlets beteckning: A

rekommenderat varvtal: 6500 min⁻¹

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	80
skiv-Ø	30 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Linne

Produktnamnsattribut	Ø 30 mm
Maskin	Rakslip
rekommenderat varvtal	6500 min ⁻¹
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		