

**Garant**
**HM-fullradiefräsar, TiAlN, Ø DC: 1,5mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	207115 1,5
GTIN	4045197229472
Artikelklass	11X

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	1,5 mm
Friställningsdiameter $D_1$	1,44 mm
Tandantal Z	2
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	5 mm
Matning $f_z$ för kopierfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
totallängd L	50 mm
Skärlängd $L_c$	2 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	0,75 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	320 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------

