



## Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock, SK 40 ultrakort, Spännhylsa D1: 25mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302303 25     |
| GTIN         | 4034221062703 |
| Artikelklass | 34I           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Krympchuckar för högsta möjliga spånavskiljningskapacitet vid högeffektspånning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.

- **Safe Lock verktygsutdragsäkring förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.**
- **Ökad spånavskiljningskapacitet genom högre varvtal, större matningar och större spåndjup.**
- **Kortare bearbetningstider.**
- **Lugnare gång, därigenom bättre ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.**
- **Med gängade hål för balansering med skruvar.**
- **Med tillslutbara Cool Jet-hål.**
- **Med längdinställningsskruv (justersträcka 10 mm).**

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinder axel i toleransklass h6 **med Safe Lock-förslipning**. Lämplig för alla krympanordningstyper, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympanordning.

#### Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning se HM-fräsar.

Dragtappar (DT) nr 308600 – 308800, DT-spännnycklar nr. 308820 – 308835. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

#### OBS!:

Fler krympchuckar med **Safe Lock** på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kylkanalborrhål                          | förlutningsbar                    |
| utkragningslängd A-mått                  | 75 mm                             |
| Utvändig-Ø D                             | 50 mm                             |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>                | 25 mm                             |
| Ø D <sub>2</sub>                         | 45,5 mm                           |
| största fastspänningsdjup L <sub>E</sub> | 58 mm                             |
| fäste                                    | SK 40 ultrakort                   |
| Hållare norm                             | ISO 7388-1                        |
| Form                                     | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal       | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet                     | 3 µm                              |
| Bearbetningsstrategi                     | HPC                               |
| Bearbetningsstrategi                     | HSC                               |
| Verktysutdragssäkring                    | Safe-Lock h6                      |
| Produktslag                              | Krympchuck                        |