



Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock, HSK-A 63 ultrakort, Spännhylsa D1: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	307935 10
GTIN	4034221120458
Artikelklass	34I

Beskrivning

Utförande:

Krympchuckar för högsta möjliga spånavskiljningskapacitet vid högeffektspånavskiljning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.

- **Safe Lock verktygsutdragskydd förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.**
- **Ökad spånavskiljningskapacitet genom högre varvtal, större matningar och större spåndjup.**
- **Kortare bearbetningstider.**
- **Lugnare gång, därigenom bättre ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.**
- **Med gängade hål för balansering med skruvar.**
- **Med tillslutbara Cool Jet-hål.**
- **Med längdinställningsskruv (justeringsinställningar 10 mm).**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft i toleransklass h6 **med Safe Lock-förslipning**. Lämplig för alla krympaanordningar, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympsanordningar.

Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning se HM-fräsar.

Kylvätskerör nr 309880, Hylsnyckel nr 309890, Krympanordning nr 354210 – 354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

OBS!:

Fler krympchuckar med **Safe Lock** på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	33,5 mm
Ø D ₂	26,5 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
största fastspänningsdjup L _E	43 mm
fäste	HSK-A 63 ultrakort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HSC
Verktysutdragssäkring	Safe-Lock h6
Produktslag	Krympchuck