



Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 80mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 310505 80 |
| GTIN | 4019208028316 |
| Artikelklass | 36S |

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan, och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000 – 315200.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Kilstång-trebacksvärvchuckar se nr 313120 – 313140.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| maximalt varvtal: | 7000 min ⁻¹ |
| Öppning E | 19 mm |
| Fyrkantnyckel K | 6 mm |
| Styrningsdjup C | 3 mm |
| styrnings-Ø B | 56 mm |
| vikt | 1,5 kg |
| Utvändig Ø A | 80 mm |
| Höjd med backar H ₂ | 53,5 mm |
| Höjd utan backar H ₁ | 39,5 mm |
| Norm | DIN 702-4 |
| Material | Stål |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvärvchuckar och backar |
| Produktslag | Planspiralchuck |