



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-2, Utvändig Ø A / kona: 250/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns DIN 55029 med **Camlock-låsbultar**.

Norm:

DIN 702-2.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Kilstång-trebacksvärchuckor se nr 313120 – 313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Teknisk beskrivning

Konstorlek	6
Storlek på låsbultar	5/8-18
antal låsbultar	6
Fyrkantnyckel K	12 mm
Höjd med backar H ₂	124 mm
vikt	28 kg
maximalt varvtal:	3000 min ⁻¹
Höjd utan backar H ₁	83 mm
Utvändig Ø A	250 mm
Öppning E	76 mm
styrnings-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-2
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvärchuckor och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314400 250
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315000 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314000 250
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315200 250
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314600 250