



Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	312505 80
GTIN	4019208028293
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
- Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
- Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Teknisk beskrivning

Höjd med backar H ₂	53,5 mm
Öppning E	19 mm
maximalt varvtal:	7000 min ⁻¹
Höjd utan backar H ₁	39,5 mm
Utvändig Ø A	80 mm
styrnings-Ø B	56 mm
Styrningsdjup C	3 mm
vikt	1,7 kg
Fyrkantnyckel K	6 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck