



Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	312505 125
GTIN	4019208032047
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
- Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
- Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästs kruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Teknisk beskrivning

Styrningsdjup C	4 mm
Höjd utan backar H ₁	56 mm
maximalt varvtal:	5500 min ⁻¹
vikt	5,3 kg
styrnings-Ø B	95 mm
Utvändig Ø A	125 mm
Fyrkantnyckel K	9 mm
Öppning E	32 mm
Höjd med backar H ₂	78,5 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314700 125
--	------------