



Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 160/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
vikt	9,8 kg
Öppning E	42 mm
Storlek på låsbultar	M10
Utvändig Ø A	160 mm
Styrningskonens diameter B	82,575 mm
Konstorlek	5
antal låsbultar	4
Fyrkantnyckel K	10 mm
Höjd utan backar H ₁	66 mm
Höjd med backar H ₂	92 mm
Norm	DIN 702-3
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314100 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314700 160
Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 160	315100 160