



## Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 160/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	312705 160/4
GTIN	4019208026640
Artikelklass	36S

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanadapterplatta.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Stål

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

**OBS!:**

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

**Teknisk beskrivning**

Höjd med backar H <sub>2</sub>	92 mm
Konstorlek	4
antal låsbultar	3
Storlek på låsbultar	M10
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	66 mm
Utvändig Ø A	160 mm
Öppning E	42 mm
Styrningskonens diameter B	63,525 mm
maximalt varvtal:	4600 min <sup>-1</sup>
Fyrkantnyckel K	10 mm
vikt	9,9 kg
Norm	DIN 702-3
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

**Tillbehör**

Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 160	315100 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314700 160
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314100 160